

Meuble bas avec portes coulissantes, 2 hauteurs de dossiers, Largeur: 1600mm



Données de commande

N° commande	974211 1600
GTIN	2050002053663
Classe d'article	91Q

Description

Exécution:

Armoire à portes coulissantes en bois avec paroi centrale et deux tablettes (à gauche et à droite de la paroi centrale) de 25mm d'épaisseur, réglables au pas de 32mm. Armoire avec panneau arrière robuste. Livraison avec poignée arquée en gris métallisé. Socle en acier hauteur 30mm, toujours en gris métallisé, avec vis de réglage en hauteur. Serrure à cylindre avec 2 clés.

Coloris:

Décor disponible en 5 couleurs: érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.

Remarque(s):

Les décors suivants ne sont disponibles que jusqu'au 31.07.2023: hêtre, frêne, érable, noyer.

Description technique

adaptabilité	non
Hauteur socle	30 mm
Hauteur	779 mm
Forme de la poignée	Poignée arquée
Nombre de tablettes	4
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	non

Surface caisson	Bois
Matériau socle	Tôle d'acier
Avec socle	oui
Largeur	1600 mm
Numéro de clé interchangeable individuellement	non
Profondeur	450 mm
Hauteur utile	699 mm
Exécution	Buffet
Réglage en hauteur au pas	32 mm
Couleurs disponibles	Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel
Type de produit	Armoires de bureau