

## Meuble bas avec portes coulissantes, 3 hauteurs de dossiers, Largeur: 1200mm



### Données de commande

N° commande	974212 1200
GTIN	2050002053670
Classe d'article	91Q

### Description

#### Exécution:

Armoire à portes coulissantes en bois avec paroi centrale et deux tablettes (à gauche et à droite de la paroi centrale) de 25mm d'épaisseur, réglables au pas de 32mm. Armoire avec panneau arrière robuste. Livraison avec poignée arquée en gris métallisé. Socle en acier hauteur 30mm, toujours en gris métallisé, avec vis de réglage en hauteur. Serrure à cylindre avec 2 clés.

#### Coloris:

**Décor disponible en 5 couleurs:** érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.

#### Remarque(s):

**Les décors suivants ne sont disponibles que jusqu'au 31.07.2023:** hêtre, frêne, érable, noyer.

### Description technique

Forme de la poignée	Poignée arquée
Numéro de clé interchangeable individuellement	non
Profondeur	450 mm
Hauteur	1163 mm
Surface caisson	Bois
Avec socle	oui

Nombre de tablettes	2
Largeur	1200 mm
adaptabilité	non
Hauteur utile	1083 mm
Hauteur socle	30 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	non
Matériau socle	Tôle d'acier
Exécution	Buffet
Réglage en hauteur au pas	32 mm
Couleurs disponibles	Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel
Type de produit	Armoires de bureau