

Caillebotis, Type: 500



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 983212 500 |
| GTIN | 4004514227546 |
| Classe d'article | 96P |

Description

Exécution:

Caillebotis galvanisé, maillage 30×30 mm, barre de support 25×2 mm. Ecoulement direct des liquides par le caillebotis.

Charge maximale par casier par caillebotis: **150 kg.**

Etagères réglables au pas de 25 mm. Montage rapide grâce à un emboîtement simple.

Adapté(s) pour:

Rayonnages pour petits récipients 983205 et 983210.

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150 kg

Matière: galvanisé

Hauteur: 25 mm

Largeur: 1000 mm

Profondeur: 500 mm

Charge admissible: 150 kg

Poids: 9 kg

Description technique

| | |
|--|--------|
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 150 kg |
| Poids | 9 kg |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Hauteur | 25 mm |
| Matière | galvanisé |
| Largeur | 1000 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Charge admissible | 150 kg |
| Référence fabricant | Rayonnages pour petits récipients |
| Type de produit | Caillebotis |