



## Étalons de dureté HRC, Valeur de dureté env.: 25



60,2  
HRC

Kalibriert MM/YY

### Données de commande

N° commande	495172 25
GTIN	2050002071339
Classe d'article	49L

### Description

#### Exécution:

Étalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

#### Avantage(s):

Système de classification coloré et symbolique sur chaque emballage.

#### Livraison:

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un **certificat d'étalonnage DAkkS**.

#### Remarque(s):

Étalonnages avec d'autres procédés, étalons de dureté d'autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. **Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.**

Emballage: Boîte robuste

Longueur: 60 mm

Largeur: 60 mm

Hauteur: 16 mm

### Description technique

Hauteur	16 mm
Largeur	60 mm
Longueur	60 mm
Emballage	Boîte robuste

Type de produit

Etalons de dureté