



## Pied à coulisse, Plage de mesure: 800mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 415196 800    |
| GTIN             | 4062406584269 |
| Classe d'article | 42A           |

### Description

#### Exécution:

Vernier et surface de lecture chromés mats antireflets. Surfaces de mesure trempées et rectifiées.

**Becs longs pour mesurer les grandes pièces à usiner et les grands Ø.** Avec vis d'arrêt.

Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures.

### Description technique

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Etalonnage                        | A1                     |
| Graduation                        | 1/20 mm                |
| Longueur de bec                   | 150 mm                 |
| Norme                             | Norme usine            |
| Lecture commutable                | mm / pouce             |
| Lecture                           | 0,05 mm                |
| Erreur admissible                 | 0,1 mm                 |
| Poids                             | 2,1 kg                 |
| Ø épaulement de mesure intérieure | 20 mm                  |
| Plage de mesure                   | 0 - 800 mm             |
| Graduation vernier mm/pouces      | oui                    |
| Méetrologie                       | analogique             |
| Matériau                          | Acier inoxydable, INOX |

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Toutes les pièces | trempées                  |
| Type de produit   | Pied à coulisse d'atelier |

### Services

|   |             |
|---|-------------|
| Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur<br>Plage de mesure maximale 1000 mm | 021010 1000 |
| ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage<br>de mesure maximale 1000 mm     | 021000 1000 |