

Garant UNILINE

Porte Demi-hauteur, montage par le bas, Type: L**Données de commande**

N° commande	955491 L
GTIN	4062406586140
Classe d'article	9GC

Description**Exécution:**

Portes pour UNI Tower en tôle d'acier, renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

Adapté(s) pour:

UNI Tower forme en U, montage uniquement dans la moitié inférieure.

Livraison:

Porte à charnière à droite avec traverse, charnière et couvercle du compartiment de porte.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Non configurable.**

Description technique

Hauteur	794 mm
Largeur	684 mm
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Type de produit	Portes battantes

