

Garant UNILINE

**Porte Demi-hauteur, montage par le bas, Type: M****Données de commande**

N° commande	955491 M
GTIN	4062406586126
Classe d'article	9GC

**Description****Exécution:**

Portes pour UNI Tower en tôle d'acier, renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

**Adapté(s) pour:**

UNI Tower forme en U, montage uniquement dans la moitié inférieure.

**Livraison:**

Porte à charnière à droite avec traverse, charnière et couvercle du compartiment de porte.

**Coloris:**

Anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Non configurable.**

**Description technique**

Hauteur	794 mm
Largeur	534 mm
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Type de produit	Portes battantes

