

Garant UNILINE

**Porte Hauteur totale, Type: M****Données de commande**

N° commande	955490 M
GTIN	4062406586096
Classe d'article	9GC

**Description****Exécution:**

Portes pour UNI Tower en tôle d'acier, renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

**Adapté(s) pour:**

UNI Tower, formes en U et en H.

**Livraison:**

Porte à charnière à droite avec traverses et charnière.

**Coloris:**

Anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Non configurable.**

**Description technique**

Poids	16 kg
Largeur	534 mm
Hauteur	1792 mm
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire

Type de produit

Portes battantes