

Garant UNILINE

Porte Hauteur totale, Type: L**Données de commande**

N° commande	955490 L
GTIN	4062406586102
Classe d'article	9GC

Description**Exécution:**

Portes pour UNI Tower en tôle d'acier, renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

Adapté(s) pour:

UNI Tower, formes en U et en H.

Livraison:

Porte à charnière à droite avec traverses et charnière.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Non configurable.**

Description technique

Largeur	684 mm
Hauteur	1792 mm
Poids	19 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire

Type de produit

Portes battantes