

Garant**Pointe de contact conique Ø 1,0 mm, Type: 2/90****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 499275 2/90 |
| GTIN | 4062406587147 |
| Classe d'article | 41M |

Description**Exécution:**

Pointes de contact en carbure avec insert diamant (de série: réf. 2/60)

Pointe de contact pour mesure de la rugosité pour l'appareil de mesure de contours CM1.

Adapté(s) pour :

Support de pointe de contact 499260 réf. 1.

Accessoire(s):

Balance de poche 479446 réf. 150 pour mesurer les pointes de contact.

Rayon de la pointe de contact: 2 µm

Angle pointe de contact: 90 degré

Longueur: 3 mm

Description technique

| | |
|-------------------------------|----------|
| Rayon de la pointe de contact | 2 µm |
| Longueur | 3 mm |
| Angle pointe de contact | 90 degré |
| Type de produit | Palpeur |

