

## Table de bureau avec réglage en hauteur électrique blanc, Largeur: 1200mm



### Données de commande

N° commande	974030 1200
GTIN	4044917437234
Classe d'article	91Q

### Description

#### Exécution:

Table de bureau avec réglage en hauteur électrique à l'aide d'un élément de commande. Structure de base composée d'un piètement en T robuste sur pieds de réglage. Réglage en hauteur électrique de **740 à 1230 mm**. Moteur avec démarrage et arrêt progressifs. Plateau avec revêtement en résine mélamine avec bords ABS antichocs. Vitesse de déplacement du réglage en hauteur: 25 mm/s (sans charge).

**Couleur:** Piètement et plateau: blanc.

#### Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

### Description technique

Poids	40 kg
Plage de réglage en hauteur	740 - 1230 mm
Largeur	1200 mm
Capacité de charge maximale	70 kg
Epaisseur plan de travail	19 mm
Profondeur	800 mm
Exécution	Réglage en hauteur électrique

Exécution réglage en hauteur	électrique
Epaisseur plan de travail	19 mm
Type de produit	Tables de bureau