

Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage, Gauche, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 160/250mm



Données de commande

| N° commande | 278044 160/250 |
|------------------|----------------|
| GTIN | 4062406602048 |
| Classe d'article | 22B |

Description

Exécution:

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm).

Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

Remarque(s):

 $D_1 = \emptyset$ min. pour la 1ère gorge / $D_2 = \emptyset$ max. pour la 1ère incision.

 $D_2 = 999$ dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

Description technique

| \varnothing min. 1ère gorge D_1 | 160 mm |
|--|------------------|
| Ø max. 1ère gorge D ₂ | 250 mm |
| Profondeur coupe max. t _{max} | 14 mm |
| Largeur queue b | 20×20 mm |
| Vis | 279816 4 |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Arrosage interne | non |
| Largeur de gorge w | 3; 4 mm |
| Type de produit | Porte-plaquettes |

