



Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage, Gauche, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 90/130mm



Données de commande

N° commande	278044 90/130
GTIN	4062406602024
Classe d'article	22B

Description

Exécution:

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm).

Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

Remarque(s):

$D_1 = \varnothing$ min. pour la 1ère gorge / $D_2 = \varnothing$ max. pour la 1ère incision.

$D_2 = 999$ dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

Description technique

Ø max. 1ère gorge D_2	130 mm
Profondeur coupe max. t_{max}	14 mm
Ø min. 1ère gorge D_1	90 mm
Largeur queue b	20×20 mm
Vis	279816 4
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Largeur de gorge w	3; 4 mm
Type de produit	Porte-plaquettes

