

HOLEX**Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage, droite, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 65/100mm****Données de commande**

N° commande	278045 65/100
GTIN	4062406602093
Classe d'article	22B

Description**Exécution:**

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm).

Pour plaquettes de tronçonnage 278029 – 278036.

Remarque(s):

$D_1 = \varnothing$ min. pour la 1ère gorge / $D_2 = \varnothing$ max. pour la 1ère incision.

$D_2 = 999$ dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l'infini.

Description technique

Profondeur coupe max. t_{max}	14 mm
Ø max. 1ère gorge D_2	100 mm
Ø min. 1ère gorge D_1	65 mm
Largeur queue b	25x25 mm
Vis	279816 4
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Largeur de gorge w	3; 4 mm
Type de produit	Porte-plaquettes

