



Rayonnage à tablettes de base, Profondeur 800 mm, Hauteur / largeur tablette: 2490/1282mm



Données de commande

N° commande	991966 2490/1282
GTIN	4052941930294
Classe d'article	95S

Description

Exécution:

Tablette pour rayonnage emboîtable galvanisé. Les supports de rayonnage avec encoches permettent d'accrocher aisément des tablettes au pas de 53 mm. Tablettes avec fond à double bord et 10 arêtes longitudinales pour une stabilité et une charge admissible particulièrement élevées.

Charge maximale par casier 250 kg par tablette.

Charge par travée: 1500 kg (hauteur 1960 mm), 1250 kg (hauteur 2490 mm), 1500 kg (hauteur 2967 mm).

Description:

Dimensions de montage:

Rayonnage de base: longueur nominale + 62 mm

Rayonnage d'appoint: longueur nominale + 31 mm

Utilisation:

Système de rayonnage multifonction pour toutes les tâches de stockage. Extensible ultérieurement et entièrement adaptable grâce aux nombreux accessoires.

Livraison:

Rayonnage de base avec croisillons, 4 tirants d'ancrage, 4 plaques d'appui.

Rayonnage d'appoint sans croisillons, avec 2 tirants d'ancrage, 2 plaques d'appui.

Remarque(s):

- **Plaques d'assise vissables fournies.**
- **Fixations au sol et murales non fournies.**
- **Utilisables d'un seul côté uniquement, en raison du croisillon de renfort nécessaire.**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**
- **Chaque troisième travée doit être pourvue de croisillons.**

Matière: galvanisé

Hauteur: 2490 mm

Largeur: 1282 mm

Profondeur: 800 mm

Dim. montage rayonnage de base, largeur: 1344 mm

Nombre de tablettes: 6

Charge admissible des tablettes: 250 kg

Description technique

Dim. montage rayonnage de base, largeur	1344 mm
Profondeur	800 mm
Montage par emboîtement	oui
Nombre de tablettes	6
Accès au rayonnage	une face
Largeur	1282 mm
Charge maximale	1250 kg
Hauteur	2490 mm
Charge admissible des tablettes	250 kg
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	250 kg
Epaisseur de la tablette	30 mm
Réglage en hauteur au pas	53 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable
Matière	galvanisé
Attribut des noms de produit	Profondeur 800 mm
Type de produit	Rayonnages à tablettes

Accessoires

Tablette Largeur×profondeur 1282X800 mm	992012 1282X800
Plaques d'appui 1 mm Nombre de sous-plaquettes 5	992048 5
Tirant d'ancrage Type 2967	992047 2967
Plaques d'appui 2 mm Nombre de sous-plaquettes 5	992049 5