

**Jeu de barres d'alésage en acier avec Al, Gauche, Type: SET1****Données de commande**

N° commande	265156 SET1
GTIN	4062406612412
Classe d'article	29W

**Description technique**

Longueur totale L	110 mm
Longueur totale L	100 mm
Longueur totale L	125 mm
Longueur totale L	100 mm
Déport L <sub>3</sub>	6 mm
Déport L <sub>3</sub>	9 mm
Déport L <sub>3</sub>	6,5 mm
Déport L <sub>3</sub>	4 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Code ISO porte-outils	A0810J SCLCR/L06
Code ISO porte-outils	A1012K SDUCR/L07

Code ISO porte-outils	A0810H SDUCR/L07
Code ISO porte-outils	A0608H SCLCR/L06
Longueur de tête L <sub>1</sub>	27 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	22,5 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	27,5 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	22 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	8 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	8 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	10 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	6 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	15,5 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	8 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	11 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	12 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	11 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	7 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	9 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	9 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

260033 0608/06

Barre d'alésage, acier Ø queue / dim. plaquette 0608/06  
mm

Barre d'alésage, acier Ø queue / dim. plaquette 0810/06  
mm

260033 0810/06

Barre d'alésage, acier Ø queue / dim. plaquette 1012/06  
mm

260033 1012/06

Barre d'alésage, acier Ø queue / dim. plaquette 1216/06  
mm

260033 1216/06

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8