

**HOLEX****Jeu de barres d'alésage en acier sans Al, à droite, Type: SET1****Données de commande**

N° commande	265157 SET1
GTIN	4062406612429
Classe d'article	29W

**Description****Exécution:**

Sans arrosage interne.

**Description technique**

Longueur de tête L <sub>1</sub>	22,5 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	27,5 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	27 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	22 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	12 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	11 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	15,5 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	8 mm

Code ISO porte-outils	S0810J SCLCR06
Code ISO porte-outils	S1012K SCLCR06
Code ISO porte-outils	S0810H SCLCR06
Code ISO porte-outils	S1216K SDUCR07
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	9 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	9 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	11 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	7 mm
Déport L <sub>3</sub>	4 mm
Déport L <sub>3</sub>	6 mm
Déport L <sub>3</sub>	9 mm
Déport L <sub>3</sub>	6,5 mm
Longueur totale L	100 mm
Longueur totale L	110 mm
Longueur totale L	100 mm
Longueur totale L	125 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	6 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	10 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	8 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	8 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8