

Aimant plat sans taraudage, Néodyme, Ø: 32mm



Données de commande

N° commande	085923 32
GTIN	2050001737700
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
- Surface galvanisée, noyau magnétique en néodyme.
- Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Description technique

Matériau surface	galvanisé
Poids	40 g
Force d'attraction	350 N
Résistance max. à la température	80 °C
Hauteur	7 mm
Ø	32 mm
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

