

Aimant plat avec filetage intérieur, SmCo₅, Ø: 25mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 085922 25 |
| GTIN | 2050000965241 |
| Classe d'article | 08Q |

Description

Exécution:

- Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
- Surface galvanisée, noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo₅).
- Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Résistance max. à la température | 200 °C |
| Manchon taraudé | oui |
| Ø | 25 mm |
| Poids | 33 g |
| Force d'attraction | 150 N |
| Filetage | M4 mm |
| Matériau surface | galvanisé |
| Hauteur | 7 mm |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Hauteur avec taraudage | 14 mm |
| Matériau noyau magnétique | SmCo ₅ |
| Type de produit | Aimant plat |

Accessoires

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces Filetage M4 | 085921 M4 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
