

**Aimant puissant avec protection, AlNiCo, Hauteur totale: 54mm****Données de commande**

N° commande	085934 54
GTIN	4045197608390
Classe d'article	02A

**Description****Exécution:**

- **Aimant puissant en forme de U.**
- **Avec trou pour la fixation de l'aimant (réf. 35, 41 et 54 avec 2 trous).**
- **Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 550 °C.**

**Utilisation:**

Pour le maintien, l'élévation ou le tri de particules de fer ou l'intégration dans des relais électriques, instruments de mesure, etc.

**Description technique**

Profondeur pôle unique	20 mm
Force d'attraction	470 N
Résistance max. à la température	550 °C
Largeur pôle unique	82 mm
Hauteur totale	54 mm
Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Aimant puissant

