

HOLEX**Plot magnétique plat avec protection, AlNiCo, Ø: 38mm****Données de commande**

N° commande	085944 38
GTIN	4045197372857
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

- **Aimant plat incorporé dans une enveloppe protectrice en acier.**
- **Fixation de l'aimant par le bas via le trou avec logement.**
- **Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 450 °C (réf. 19 jusqu'à 100 °C).**

Utilisation:

Fabrication de dispositifs.

Description technique

Ø	38,1 mm
Ø trou de fixation	5,2 mm
Matériau surface	Acier
Hauteur	10,35 mm
Force d'attraction	130 N
Résistance max. à la température	550 °C
Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Plot magnétique

