

Douches de secours, Carré / plaquette: 1



Données de commande

N° commande	984160 1
GTIN	662641922402
Classe d'article	97S

Description

Exécution:

Combinaison douche de secours pour montage au sol avec douche oculaire et faciale. Convient à une utilisation à l'intérieur. Avec cuve ouverte en acier inoxydable pour une meilleure résistance à la corrosion et une plus grande longévité. Actionnement de la douche de secours à l'aide du levier. Actionnement de la douche oculaire / faciale à l'aide de la plaque de pression ou de la pédale. Suivant la norme ANSI. Avec conduites revêtues par poudre en acier galvanisé.

Description technique

Profondeur	741 mm
Raccord fileté BSP	1.1/4 pouce
Situation de montage	montage au sol
Hauteur	2252 mm
Applications	Intérieur
Largeur	350 mm
Pression d'écoulement	2 - 6 bar

Débit douche oculaire/faciale	12 l/min
Pression d'écoulement	29 psi
Débit douche de secours	76 l/min
Type de produit	Douches de secours