

Aimant cylindrique avec cote d'ajustement, AlNiCo, Ø: 20mm



Données de commande

N° commande	085925 20
GTIN	2050000964824
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- **Aimant cylindrique blindé avec noyau magnétique en AlNiCo.**
- **Tolérance d'ajustement sur Ø extérieur h6.**
- **Thermorésistant jusqu'à 220 °C.**

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Description technique

Cote de raccourcissement maximal arrière	6 mm
Matériau surface	galvanisé
Force d'attraction	35 N
Résistance max. à la température	220 °C
Hauteur	25 mm
Ø	20 mm
Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Aimants cylindriques

