

**Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 16mm****Données de commande**

N° commande	614805 16
GTIN	4062406649593
Classe d'article	62A

**Description****Exécution:**

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés – réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.

Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub>	6,9 mm
Longueur de clé L	207 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Ø bague D	31,4 mm
Largeur mâchoires b	34,4 mm
Hauteur de bague h <sub>2</sub>	10,5 mm
Ouverture	16 mm
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés

