

**Clé à fourche/clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 13mm****Données de commande**

N° commande	614828 13
GTIN	4062406649777
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés – réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.

Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Ouverture	13 mm
Hauteur de mâchoire h_1	6 mm
Hauteur de bague h_2	9,2 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Ø bague D	26,4 mm
Longueur de clé L	179 mm
Largeur mâchoires b	27,9 mm
Position de l'œil	15 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé mat
Cliquet réversible	oui
Type de produit	Clés