

Aimant plat avec filetage intérieur, SmCo₅, Ø: 8mm



Données de commande

N° commande	085922 8
GTIN	2050000964947
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
- Surface galvanisée, noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo₅).
- Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

Poids	3,6 g
Matériau surface	galvanisé
Force d'attraction	11 N
Ø	8 mm
Hauteur	4,5 mm
Filetage	M3 mm
Hauteur avec taraudage	11,5 mm
Manchon taraudé	oui

Résistance max. à la température	200 °C
Matériau noyau magnétique	SmCo ₅
Type de produit	Aimant plat

Accessoires

Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces Filetage M3	085921 M3
---	-----------
