



Assemblage magnétique articulé permanent 1 face magnétique, AlNiCo



Données de commande

N° commande	085960
GTIN	2050000965371
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

Les blocs magnétiques peuvent être fixés dans **n'importe quelle position angulaire**.
Thermorésistant jusqu'à 220 °C, 1 face magnétique.

Description technique

Largeur bloc individuel	29 mm
Hauteur bloc individuel	25 mm
Puissance d'attraction max.	120 N
Résistance max. à la température	220 °C
Longueur bloc individuel	60 mm
Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Assemblage magnétique articulé

