

Aimant cylindrique avec cote d'ajustement, AlNiCo, Ø: 32mm



Données de commande

N° commande	085925 32
GTIN	2050000965135
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- **Aimant cylindrique blindé avec noyau magnétique en AlNiCo.**
- **Tolérance d'ajustement sur Ø extérieur h6.**
- **Thermorésistant jusqu'à 220 °C.**

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Description technique

Force d'attraction	150 N
Résistance max. à la température	220 °C
Matériau surface	galvanisé
Cote de raccourcissement maximal arrière	3 mm
Ø	32 mm
Hauteur	35 mm
Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Aimants cylindriques

