

**HOLEX****Plot magnétique avec protection, AlNiCo, Ø: 21mm****Données de commande**

N° commande	085940 21
GTIN	4045197372758
Classe d'article	02A

**Description****Exécution:**

- Aucune altération de l'aimant lors de l'usinage de l'enveloppe d'acier.
- Force magnétique dirigée vers le bas par l'incorporation dans une bague en aluminium.
- Filetage de fixation sur la surface magnétique.
- Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 220 °C.

**Utilisation:**

Montage dans des dispositifs, pour le blocage ou le levage.

**Description technique**

Résistance max. à la température	220 °C
Ø	21 mm
Hauteur	19 mm
Force d'attraction	40 N
Matériau surface	Acier
Filetage de fixation dans la tête magnétique	M6 mm

Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Plot magnétique