

## Aimant plat avec filetage intérieur, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 13mm



### Données de commande

N° commande	085922 13
GTIN	2050000964961
Classe d'article	08Q

### Description

#### Exécution:

- Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
- Surface galvanisée, noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo<sub>5</sub>).
- Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

#### Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

#### Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

### Description technique

Résistance max. à la température	200 °C
Hauteur	4,5 mm
Hauteur avec taraudage	11,5 mm
Poids	7,5 g
Filetage	M3 mm
Force d'attraction	40 N
Manchon taraudé	oui
Ø	13 mm

Matériau surface	galvanisé
Matériau noyau magnétique	SmCo <sub>5</sub>
Type de produit	Aimant plat

---

## Accessoires

Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces Filetage M3	085921 M3
---	-----------