

**Aimant puissant avec protection, AlNiCo, Hauteur totale: 25mm****Données de commande**

N° commande	085934 25
GTIN	4045197372567
Classe d'article	02A

**Description****Exécution:**

- **Aimant puissant en forme de U.**
- **Avec trou pour la fixation de l'aimant (réf. 35, 41 et 54 avec 2 trous).**
- **Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 550 °C.**

**Utilisation:**

Pour le maintien, l'élévation ou le tri de particules de fer ou l'intégration dans des relais électriques, instruments de mesure, etc.

**Description technique**

Résistance max. à la température	550 °C
Profondeur pôle unique	9,5 mm
Largeur pôle unique	25,4 mm
Hauteur totale	25 mm
Force d'attraction	90 N
Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Aimant puissant

