

**Plot magnétique avec protection, AlNiCo, Ø: 27mm****Données de commande**

N° commande	085940 27
GTIN	4045197372772
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

- Aucune altération de l'aimant lors de l'usinage de l'enveloppe d'acier.
- Force magnétique dirigée vers le bas par l'incorporation dans une bague en aluminium.
- Filetage de fixation sur la surface magnétique.
- Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 220 °C.

Utilisation:

Montage dans des dispositifs, pour le blocage ou le levage.

Description technique

Force d'attraction	61 N
Résistance max. à la température	220 °C
Hauteur	25 mm
Filetage de fixation dans la tête magnétique	M6 mm
Ø	27 mm
Matériau surface	Acier

Matériau noyau magnétique

AlNiCo

Type de produit

Plot magnétique