

**Aimant puissant avec protection, AlNiCo, Hauteur totale: 35mm****Données de commande**

N° commande	085934 35
GTIN	4045197372604
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

- **Aimant puissant en forme de U.**
- **Avec trou pour la fixation de l'aimant (réf. 35, 41 et 54 avec 2 trous).**
- **Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 550 °C.**

Utilisation:

Pour le maintien, l'élévation ou le tri de particules de fer ou l'intégration dans des relais électriques, instruments de mesure, etc.

Description technique

Largeur pôle unique	44 mm
Profondeur pôle unique	11 mm
Force d'attraction	235 N
Résistance max. à la température	550 °C
Hauteur totale	35 mm
Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Aimant puissant

