

Aimant cylindrique avec cote d'ajustement, AlNiCo, Ø: 6mm



Données de commande

N° commande	085925 6
GTIN	2050000964800
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- Aimant cylindrique blindé avec noyau magnétique en AlNiCo.
- Tolérance d'ajustement sur Ø extérieur h6.
- Thermorésistant jusqu'à 220 °C.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Description technique

Matériau surface	galvanisé
Cote de raccourcissement maximal arrière	2 mm
Résistance max. à la température	220 °C
Hauteur	10 mm
Ø	6 mm
Force d'attraction	2 N
Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Aimants cylindriques

