

**Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 7****Données de commande**

N° commande	148150 7
GTIN	4045197814937
Classe d'article	12L

Description**Exécution:**

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Modèle renforcé. Toutes les dimensions **avec corps en acier forgé de haute qualité et poignées en acier plein.**

Norme: DIN 1814

□ capacité: 14,5 - 36 mm

Pour tarauds main DIN 352: M25 – M58

Pour Ø alésoirs main DIN 206: 20 - 45 mm

Longueur totale: 1120 mm

Description technique

Pour Ø alésoirs main DIN 206	20 - 45 mm
Longueur totale	1120 mm
Pour tarauds main DIN 352	M25 – M58
□ capacité	14,5 - 36 mm
Norme	DIN 1814
Type de produit	Tourne-à-gauche