



Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 6



Données de commande

N° commande	148150 6
GTIN	4045197814920
Classe d'article	12L

Description

Exécution:

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Modèle renforcé. Toutes les dimensions **avec corps en acier forgé de haute qualité et poignées en acier plein.**

Norme: DIN 1814

□ capacité: 9 - 24 mm

Pour tarauds main DIN 352: M16 – M42

Pour Ø alésoirs main DIN 206: 11 - 32 mm

Longueur totale: 900 mm

Description technique

□ capacité	9 - 24 mm
Pour tarauds main DIN 352	M16 – M42
Longueur totale	900 mm
Pour Ø alésoirs main DIN 206	11 - 32 mm
Norme	DIN 1814
Type de produit	Tourne-à-gauche