



## Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 5



### Données de commande

N° commande	148150 5
GTIN	4045197814913
Classe d'article	12L

### Description

#### Exécution:

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Modèle renforcé. Toutes les dimensions **avec corps en acier forgé de haute qualité et poignées en acier plein.**

Norme: DIN 1814

□ capacité: 7 - 20 mm

Pour tarauds main DIN 352: M12 – M33

Pour Ø alésoirs main DIN 206: 9 - 26 mm

Longueur totale: 700 mm

### Description technique

□ capacité	7 - 20 mm
Longueur totale	700 mm
Pour Ø alésoirs main DIN 206	9 - 26 mm
Pour tarauds main DIN 352	M12 – M33
Norme	DIN 1814
Type de produit	Tourne-à-gauche