



Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 2



Données de commande

N° commande	148150 2
GTIN	4045197814883
Classe d'article	12L

Description

Exécution:

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Modèle renforcé. Toutes les dimensions **avec corps en acier forgé de haute qualité et poignées en acier plein.**

Norme: DIN 1814

capacité: 3 - 9 mm

Pour tarauds main DIN 352: M4 – M12

Pour Ø alésoirs main DIN 206: 5 - 10 mm

Longueur totale: 280 mm

Description technique

Pour Ø alésoirs main DIN 206	5 - 10 mm
Pour tarauds main DIN 352	M4 – M12
<input type="checkbox"/> capacité	3 - 9 mm
Longueur totale	280 mm
Norme	DIN 1814
Type de produit	Tourne-à-gauche