

uvex**Sandales noires/jaunes uvex 1, S1, Pointure EU: 45**

Données de commande

N° commande	092110 45
GTIN	4031101543116
Classe d'article	04V

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives, très légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.

- **Tige en microvelours.**
- **Doublure Distance Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Semelle extérieure PU à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Équipement ESD.**

Chaussures basses de sécurité avec double fermeture auto-agrippante et grandes aérations.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S1

Matériau coque de protection: Composite

Norme: Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191

Description technique

Pointure UE	45
Matériau coque de protection	Composite

Matière doublure intérieure	Doublure Distance Mesh
Etanchéité à l'eau de l'ensemble du pied	non
antistatique	oui
Norme	Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191
Type de chaussure	Sandales
contre la pénétration d'eau et l'absorption d'eau	non
Antidérapant	oui
Fermeture	Fermeture auto-agrippante
convient aux personnes allergiques au chrome	oui
Taille US	12,5
Matériau semelle extérieure	PU
Couleur	noir/jaune
Absorption d'énergie par le talon	oui
Semelle intérieure amovible	oui
Tige	Microvelours haute technologie hydrophobe
Classe de protection	S1
Semelle résistante à l'huile et à l'essence	non
Taille UK	10,5
Semelle extérieure profilée	oui
Série	uvex 1
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Sandales de sécurité