


Garant**ZDHT 150532FR-F10, HU7705, Type: ALU**

Données de commande

N° commande	211772 ALU
GTIN	4062406681944
Classe d'article	21A

Description

Exécution:

Plaquettes rectifiées en périphérie pour un positionnement précis dans le porte-outils. Substrat micrograin performant de la toute dernière génération de nuances de coupe. Préparation optimisée des arêtes de coupe pour une utilisation dans des matériaux faciles à usiner.

Rayon d'angle: 3,2 mm

Avance f_z par dent: 0,1 - 0,25 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,1 - 0,25 mm
Rayon d'angle	3,2 mm
Code ISO plaquette	ZDHT 150532FR-F10
Nuance	HU7705
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	2000 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	900 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		