




Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 254



Données de commande

N° commande	313725 254
GTIN	4067263152316
Classe d'article	32R

Description

Exécution:

Rainure et denture **finement fraisées, non brunies.**

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d'autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505 – 313605.

Remarque(s):

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

Description technique

Entraxe a	30 mm
Largeur de rainure D	16 mm
Entraxe b	30 mm
Pour type de mandrin	254 mm
Pour filetages DIN 912	M12
Largeur B	50 mm

Hauteur H	45 mm
Longueur L	110 mm
Pour code couleur	Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit	Mors pour mandrins de serrage