

HOLEX**Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 315/21****Données de commande**

N° commande	313725 315/21
GTIN	4062406699277
Classe d'article	32R

Description**Exécution:**Rainure et denture **finement fraisées, non brunies.****Matière(s):**

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:**Mandrins de serrage** Schunk, Röhm et d'autres marques.**Accessoire(s):**

Ecrous en T 313505 – 313605.

Remarque(s):

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

Description technique

Hauteur H	58 mm
Largeur B	50 mm
Pour type de mandrin	315 mm
Entraxe a	39 mm
Largeur de rainure D	21 mm
Entraxe b	30 mm

Pour filetages DIN 912	M16
Longueur L	130 mm
Pour code couleur	Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit	Mors pour mandrins de serrage