

**Garant****Plaquettes réversibles à rayons, HB7525, Rayon r: 1 mm****Données de commande**

N° commande	294510 1
GTIN	4062406706555
Classe d'article	21A

**Description****Utilisation:**

Pour le tournage de rayons convexes sur les diamètres extérieurs ou dans des alésages.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils 294500 et fraises à bout hémisphérique 216825.

**Description technique**

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Fraisage de rayons	en poussant
Condition de coupe	Légèrement intermittente
l	15 mm
Application principale	UNI
j	9,52 mm
s	3,18 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	110 - 390 m/min

Nuance	HB7525
Type de produit	Plaquette pour tournage