

**Garant****Fraise 1/4 de cercle, non revêtu, Rayon r H11 DC: 8mm****Données de commande**

N° commande	194220 8
GTIN	4045197109989
Classe d'article	11W

**Description****Exécution:**

Denture droite. Traitement spécial de la surface.

**Utilisation:**

Pour rayonner et ébavurer les arêtes et les contours.

**Description technique**

Nombre de dents Z	4
Ø min. D <sub>3</sub>	8 mm
Avance f <sub>z</sub> pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm
Ø max. D <sub>2</sub>	24 mm
Rayon r	8 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	16 mm
Longueur totale L	71 mm
Longueur de coupe L <sub>c</sub>	8 mm
Fraisage de rayons	en poussant
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS Co 5
Tolérance de perçage	H11

Direction de l'approche	horizontal
Queue	DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Garant fraise 1/4 de cercle

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	138 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	83 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	23 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	23 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	23 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	55 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		