

**uvex****Chaussures hautes noires/jaunes uvex 1, S2, Pointure EU: 38**

## Données de commande

N° commande	092118 38
GTIN	4031101534800
Classe d'article	04V

## Description

### Exécution:

Chaussures de sécurité sportives, très légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.

- **Tige en microvelours.**
- **Doublure Distance Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Semelle extérieure PU à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Équipement ESD.**

Bottines à lacets avec col et languette anti-poussière rembourrés.

### Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Composite

Norme: Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191

## Description technique

Modèles exempts de métal et de cuir	oui
-------------------------------------	-----

contre la pénétration d'eau et l'absorption d'eau	oui
Semelle résistante à l'huile et à l'essence	oui
Type de chaussure	Chaussures hautes
Matériau semelle extérieure	Mousse PVC
Fermeture	Lacet
Pointure UE	38
Absorption d'énergie par le talon	oui
Norme	Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191
Matière doublure intérieure	Distance Mesh
Semelle intérieure amovible	oui
Antidérapant	oui
Matériau coque de protection	Composite
Classe de protection	S2
Couleur	noir/jaune
convient aux personnes allergiques au chrome	oui
antistatique	oui
Étanchéité à l'eau de l'ensemble du pied	oui
Tige	Microvelours haute technologie hydrophobe
Série	uvex 1
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité