

## Garant

### Porte-outils GARANT Master eco, blocage par vis, droite, Carré / plaquette L: 16/16mm



#### Données de commande

N° commande	271997 16/16
GTIN	4062406734718
Classe d'article	21U

#### Description

##### Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

##### Livraison:

**Avec sous-plaquette 1,5°.**

##### Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

#### Description technique

Vis de serrage pour sous-plaquette	279824 1
Série	Master eco
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	20 mm
Sous-plaquette 1,5°	279819 1
Longueur totale L	80 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	30 mm
Taille de queue	16 mm
Vis de serrage pour plaquette de filetage	269023 3
Taille plaquette	16 mm

Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils à vis