

Garant
Porte-outils GARANT Master eco, blocage par vis, droite, Carré / plaquette L: 25/16mm

Données de commande

N° commande	271997 25/16
GTIN	4062406734732
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Livraison:

Avec sous-plaquette 1,5°.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Série	Master eco
Vis de serrage pour sous-plaquette	279824 1
Sous-plaquette 1,5°	279819 1
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Longueur totale L	100 mm
Vis de serrage pour plaquette de filetage	269023 3
Longueur de tête L ₁	30 mm
Taille de queue	25 mm
Taille plaquette	16 mm

Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils à vis