

SWISS TOOLS

**Corps de barre d'alésage anti-vibratoire, HSK-T, Queue Ø / ØD A-dim.:
63/25-161mm****Données de commande**

N° commande	320104 63/25-161
GTIN	2050002062900
Classe d'article	36D

Description**Exécution:**

- Pour un tournage efficace.
- Pour usinage à gauche et à droite.

Avantage(s):

- **Gain de productivité. Grâce à l'amortissement des vibrations, il est possible d'augmenter considérablement les données de coupe.**
- **Meilleure qualité d'état de surface.**
- **Sécurité de processus accrue.**
- **Meilleure évacuation des copeaux.**

Utilisation:

Pour le montage de têtes de coupe interchangeables.

Remarque(s):

Têtes interchangeables adaptées, voir codes art. 264826 – 264827.

Description technique

Longueur de col cote A	161 mm
Ø queue	63 mm
Ø D	25 mm
Support	HSK-T
Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui
Type de produit	Corps de base pour barres d'alésage

