

Garant**Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 3xD, Ø DC: 16mm****Données de commande**

N° commande	234020 16
GTIN	4062406735166
Classe d'article	21S

Description**Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

Tolérance d'alésage: $-0,1 / +0,3$ mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5xD.

Utilisation:

Avec plaquettes 234030 - 234098.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 050204.

Description technique

Long. utile L_1	48 mm
Nombre de dents Z	2
Ø nom. D	16
Ø queue ABS® D_s	50 mm
Code ISO plaquette	SOGX 050204
Longueur totale L	109 mm
Série	Perceuse électrique

Longueur de col L _A	78 mm
Jeu de vis pour plaquettes	239700 5IP (0,38 Nm)
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	3×D
Queue	ABS
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes