

SWISS TOOLS

**Porte-outils à levier à droite, PSC, Ø queue / dim. plaquette: 50/16HPmm****Données de commande**

N° commande	320415 50/16HP
GTIN	2050002063051
Classe d'article	36D

**Description****Remarque(s):**

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.

Tirette PSC disponible sur demande.

**Description technique**

Plaquette adaptée	16E..
Distance axe-pointe f	35 mm
Longueur de col cote A	60 mm
Ø queue	50 mm
Taille plaquette	16HP
Support	PSC
Type d'utilisation	droite
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui
Type de queue	Cône HSK

Type de produit

Porte-outils à vis